


Garant**Plăcuță de frezare amovibilă Ø 10 mm, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă	212714 ST1400
GTIN	4045197761569
Clasa articolului	21A

Descriere**Execuție:****Valori de referință detaliate găsiți în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.**· **Precizia razei, a concentricității și precizie la schimbare: $\pm 0,015$ mm.****Aplicație:**

Plăcuțe toroidale cu rază la colț. Pentru reducerea forței de aşchiere și a vibrațiilor.

Avans f_z în oțel < 1400 N/mm²: 0,2 mm

Categorie: HB7520

Descriere tehnică

Tip	ST1400
Categorie	HB7520
Rază la colț	1 mm
Materialul sculei	Carbura
Rază la colț R	1 mm
Avans f_z în aluminiu cu aşchii scurte	0,2 mm

Avans f_z în oțel < 1400 N/mm ²	0,2 mm
Numărul de schimbări / tășuri	1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare