

Garant**Plăcuță de frezare amovibilă Ø 12 mm, Tip: ALU****Date comandă**

Numărul de comandă	212717 ALU
GTIN	4045197761576
Clasa articolului	21A

Descriere**Execuție:**

Valori de referință detaliate găsiți în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.

· **Precizia razei, a concentricității și precizie la schimbare: $\pm 0,015$ mm.**

Aplicație:

Plăcuțe toroidale cu rază la colț. Pentru reducerea forței de aşchiere și a vibrațiilor.

Avans f_z în oțel < 60 HRC: 0,2 mm

Categorie: HU7810

Descriere tehnică

Tip	ALU
Categorie	HU7810
Rază la colț	1 mm
Materialul sculei	Carbura
Rază la colț R	1 mm
Avans f_z în aluminiu cu aşchii scurte	0,25 mm

Avans f_z în oțel < 1400 N/mm ²	0,25 mm
Avans f_z în oțel < 60 HRC	0,2 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare