

Garant**Plăcuță de frezare amovibilă Ø 12 mm, Tip: HART****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 212717 HART |
| GTIN | 4045197761590 |
| Clasa articolului | 21A |

Descriere**Execuție:**

Valori de referință detaliate găsiți în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.

· **Precizia razei, a concentricității și precizie la schimbare: $\pm 0,015$ mm.**

Aplicație:

Plăcuțe toroidale cu rază la colț. Pentru reducerea forței de aşchiere și a vibrațiilor.

Avans f_z în oțel < 60 HRC: 0,2 mm

Categorie: HB7705

Descriere tehnică

| | |
|--|---------|
| Tip | DUR |
| Categorie | HB7705 |
| Rază la colț | 1 mm |
| Materialul sculei | Carbura |
| Rază la colț R | 1 mm |
| Avans f_z în aluminiu cu aşchii scurte | 0,25 mm |

| | |
|--|----------------------------------|
| Avans f_z în oțel < 1400 N/mm ² | 0,25 mm |
| Avans f_z în oțel < 60 HRC | 0,2 mm |
| Numărul de schimbări / tăișuri | 1 |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru frezare |