

Garant**Plăcuță de frezare amovibilă Ø 12 mm, Tip: ALU****Date comandă**

Numărul de comandă	212721 ALU
GTIN	4045197761606
Clasa articolului	21A

Descriere**Execuție:**

Valori de referință detaliate găsiți în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.

· Precizia razei, a concentricității și precizie la schimbare: $\pm 0,015$ mm.

Aplicație:

Plăcuțe toroidale cu rază la colț. Pentru reducerea forței de aşchiere și a vibrațiilor.

Avans f_z în oțel < 1400 N/mm²: 0,25 mm

Categorie: HU7810

Descriere tehnică

Tip	ALU
Categorie	HU7810
Rază la colț	2 mm
Materialul sculei	Carbura
Rază la colț R	2 mm
Avans f_z în aluminiu cu aşchii scurte	0,25 mm

Avans f_z în oțel < 1400 N/mm ²	0,25 mm
Numărul de schimbări / tășuri	1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare