


**Garant****Plăcuță de frezare amovibilă Ø 12 mm, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă	212721 ST1400
GTIN	4045197761613
Clasa articolului	21A

**Descriere****Execuție:**

Valori de referință detaliate găsiți în manualul de așchiere GARANT Cod 110020.

· Precizia razei, a concentricității și precizie la schimbare:  $\pm 0,015$  mm.

**Aplicație:**

Plăcuțe toroidale cu rază la colț. Pentru reducerea forței de așchiere și a vibrațiilor.

Avans  $f_z$  în oțel < 1400 N/mm<sup>2</sup>: 0,25 mm

Categorie: HB7520

**Descriere tehnică**

Tip	ST1400
Categorie	HB7520
Rază la colț	2 mm
Materialul sculei	Carbura
Rază la colț R	2 mm
Avans $f_z$ în aluminiu cu așchii scurte	0,25 mm

Avans $f_z$ în oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm
Numărul de schimbări / tășuri	1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare