


Garant**Plăcuță de frezare amovibilă Ø 16 mm, Tip: ALU****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 212724 ALU |
| GTIN | 4045197761620 |
| Clasa articolului | 210 |

Descriere**Execuție:**

Valori de referință detaliate găsiți în manualul de așchiere GARANT Cod 110020.

· **Precizia razei, a concentricității și precizie la schimbare: $\pm 0,015$ mm.**

Aplicație:

Plăcuțe toroidale cu rază la colț. Pentru reducerea forței de așchiere și a vibrațiilor.

Avans f_z în oțel < 60 HRC: 0,2 mm

Categorie: HU7810

Descriere tehnică

| | |
|--|---------|
| Tip | ALU |
| Categorie | HU7810 |
| Rază la colț | 1 mm |
| Materialul sculei | Carbura |
| Rază la colț R | 1 mm |
| Avans f_z în aluminiu cu așchii scurte | 0,3 mm |

| | |
|--|----------------------------------|
| Avans f_z în oțel < 1400 N/mm ² | 0,3 mm |
| Avans f_z în oțel < 60 HRC | 0,2 mm |
| Numărul de schimbări / tășuri | 1 |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru frezare |