

**Garant****Portsculă pentru freză cu alezaj cilindric, SK 40 A = 200, Ø dornului d1: 27mm****Date comandă**

Numărul de comandă	301136 27
GTIN	4045197761705
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- Coada conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificate.
- Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
- Suprafață de contact a manșonului, mărită.

**Model cu amortizarea vibrațiilor, prindere cu miez cu amortizare a vibrațiilor.**

**Avantaj:**

Tendință de vibrare semnificativ mai redusă! Creștere semnificativă a avansului!

**Livrare:**

Inclusiv șurub de strângere pentru freză și piesă de antrenare.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere PS Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840. Șuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

**Notă:**

La cerere se pot livra și alte mărimi.

**Descriere tehnică**

Lungimea dornului de frezare L <sub>4</sub>	21 mm
Lungime activă dimensiune A	200 mm
Ø D <sub>2</sub>	58 mm
Greutate	3,6 kg
Suport	SK 40 A = 200
Standard	DIN 6357

Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 8000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

## Accesorii

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Cheie specială Pentru Ø dornului 40 mm	309840 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Cheie specială Pentru Ø dornului 27 mm	309840 27
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40