

Garant**Portsculă pentru freză cu alezaj cilindric, SK 40 A = 300, Ø dornului d1: 22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	301137 22
GTIN	4045197761729
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Coada conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificate.
- Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
- Suprafață de contact a manșonului, mărită.

Model cu amortizarea vibrațiilor, prindere cu miez cu amortizare a vibrațiilor.

Avantaj:

Tendență de vibrare semnificativ mai redusă! Creștere semnificativă a avansului!

Livrare:

Inclusiv șurub de strângere pentru freză și piesă de antrenare.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere PS Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840. Șuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	300 mm
Lungimea dornului de frezare L ₄	19 mm
Ø D ₂	48 mm
Suport	SK 40 A = 300
Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	ISO 7388-1

Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 8000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

Accesorii

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragere special fără filet interioreetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40

Cheie specială Pentru Ø dornului 40 mm	309840 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Cheie specială Pentru Ø dornului 22 mm	309840 22
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40