

**Garant****Plăcuță de frezare amovibilă Ø 10 mm Highfeed, Tip: ALU****Date comandă**

Numărul de comandă	212749 ALU
GTIN	4045197761842
Clasa articolului	21A

**Descriere****Execuție:**

Valori de referință detaliate găsiți în manualul de așchiere GARANT Cod 110020.

- Precizia razei și a concentricității:  $\pm 0,015$  mm.
- Precizie la schimbare de la plăcuță la plăcuță:  $\pm 0,025$  mm.

**Aplicație:**

Plăcuțe toroidale „Highfeed” pentru avansuri mai mari.

Avans  $f_z$  în oțel  $< 1400$  N/mm<sup>2</sup>: 0,5 mm

Categorie: HU7830

**Descriere tehnică**

Tip	ALU
Categorie	HU7830
Materialul sculei	Carbura
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\ max}$	0,5 mm
Rază de programare la $a_{p\ max}$	1,4 mm

Avans $f_z$ în aluminiu cu așchii scurte	0,4 mm
Avans $f_z$ în oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,5 mm
Numărul de schimbări / tășuri	1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare