


Garant**Plăcuță de frezare amovibilă Ø 12 mm Highfeed, Tip: ALU****Date comandă**

Numărul de comandă	212752 ALU
GTIN	4045197761866
Clasa articolului	21A

Descriere**Execuție:**

Valori de referință detaliate găsiți în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.

- Precizia razei și a concentricității: $\pm 0,015$ mm.
- Precizie la schimbare de la plăcuță la plăcuță: $\pm 0,025$ mm.

Aplicație:

Plăcuțe toroidale „Highfeed” pentru avansuri mai mari.

Avans f_z în oțel < 1400 N/mm²: 0,6 mm

Categorie: HU7830

Descriere tehnică

Tip	ALU
Categorie	HU7830
Materialul sculei	Carbura
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p \max}$	0,6 mm
Rază de programare la $a_{p \max}$	1,4 mm
Avans f_z în aluminiu cu aşchii scurte	0,5 mm

Avans f_z în oțel < 1400 N/mm ²	0,6 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare