


Garant**Plăcuță de frezare amovibilă Ø 12 mm Highfeed, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă	212752 ST1400
GTIN	4045197761873
Clasa articolului	21A

Descriere**Execuție:**

Valori de referință detaliate găsiți în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.

- Precizia razei și a concentricității: $\pm 0,015$ mm.
- Precizie la schimbare de la plăcuță la plăcuță: $\pm 0,025$ mm.

Aplicație:

Plăcuțe toroidale „Highfeed” pentru avansuri mai mari.

Avans f_z în oțel < 1400 N/mm²: 0,6 mm

Categorie: HB7530

Descriere tehnică

Tip	ST1400
Categorie	HB7530
Materialul sculei	Carbura
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	0,6 mm
Rază de programare la $a_{p\max}$	1,4 mm

Avans f_z în aluminiu cu așchii scurte	0,5 mm
Avans f_z în oțel < 1400 N/mm ²	0,6 mm
Numărul de schimbări / tășuri	1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare