

Garant**Mandrină scurtă Forma F, HSK-F 63, Gama de prindere: 0,5-16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	307705 0,5-16
GTIN	4045197761156
Clasa articolului	33W

Descriere**Execuție:**

- Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Concentricitate $\leq 20 \mu\text{m}$.**Livrare:**Inclusiv **cheie de strângere** cu mâner tip T.**Descriere tehnică**

Tip constructiv	standard
Cheie de strângere Torx® de schimb Cod 625220	TX25
Lungime activă dimensiune A	102 mm
Ø exterior D	57 mm
Suport	HSK-F 63
Normă pentru suport	DIN 69882-7
Normă pentru suport	DIN 69893-1
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	F
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹

Concentricitate	≤ 20 μm
Tip produs	Mandrină scurtă

Accesorii

Șurubelniță pentru Torx®, scurtă, cu mâner tip T Profil Torx® TX25	625221 TX25
--	-------------