

Garant**Portsculă cu strângere rapidă – fretare, SK 30 scurt, Ø de strângere D1: 5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302225 5
GTIN	2050001838933
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Oțel rezistent la temperaturi înalte.**
- **Ref. 3 – -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică cu toleranța h6.

Recomandată pentru unitățile de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308800, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare, accesorii Cod 354210 – 354450, Set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	5 mm
Ø D ₂	15 mm
Lungime activă dimensiune A	80 mm
Ø exterior D	22 mm
Suport	SK 30 scurt
Normă pentru suport	ISO 7388-1

Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 20/5 mm	302410 20/5
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 30	308765 30
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 30	308785 30
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 30	308760 30
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 30	308610 30
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 16/5 mm	302410 16/5
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1