

Garant**Portsculă hidraulică subțire, BT 40 A = 120, Ø de strângere D1: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303465 12
GTIN	4045197762368
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Formă extrem de subțire (contur 3°).
- Proprietăți ideale de amortizare.
- Posibilitate de ajustare axială pe lungime.
- Cozi superfinisate.

Aplicație:

- Mai ales pentru execuția sculelor și a matrițelor.
- În cazurile în care portscula necesită profil rigidizat.
- Pentru găurire, alezare și frezare.
- Pentru fixarea sculelor cu toleranța părții de prindere h6.

Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opționale:

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308802, Reducții Cod 302135 – 302187.

Descriere tehnică

Ø D ₃	25,8 mm
Lungime activă dimensiune A	120 mm
L ₂	75 mm
Ø D ₂	18 mm
Ø exterior D	49,5 mm

Ø de prindere D ₁	12 mm
Suport	BT 40 A = 120
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Mandrină hidraulică

Accesorii

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 5 mm	302135 5
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 3 mm	302140 3
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 4 mm	302140 4
	302140 5

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 5 mm

Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

308830 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308760 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308765 40

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 8 mm

302140 8

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 4 mm

302135 4

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 3 mm

302135 3

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 6 mm

302135 6

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 6 mm

302140 6

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 8 mm

302135 8

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308795 40