

## Garant

### Portsculă cu strângere rapidă cu răcire interioară și con consolidat, SK 40 scurt, Ø de strângere D1: 6 mm



#### Date comandă

Numărul de comandă	302316 6
GTIN	4045197762412
Clasa articolului	31A

#### Descriere

##### Execuție:

- **Inclusiv orificii ale canalului de răcire cu închidere.**
- **Oțel rezistent la temperaturi înalte.**
- **Ajustare integrată pe lungimea sculelor, interval de reglare 10 mm.**
- **Pentru HSS și carbură.**
- **Conuri superfinisate (funcționare silențioasă!)**
- **Cu gaură Balluffchip.**
- **Sablată cu bile de sticlă.**

##### Avantaj:

Datorită modelului întărit

- **pot fi obținute rezultate mai bune ale tăierii (avans, adâncime de așchiere).**
- **rezultă suprafețe mai bune ale pieselor (cu efect de amortizare a vibrațiilor).**

##### Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică cu toleranța h6. Recomandată pentru unitățile de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.

##### Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308800, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare compacte Cod 354210 – 354450.

Orificiu pentru canalul de răcire: Cu posibilitate de închidere

Lungime activă dimensiune A: 65 mm

Ø D<sub>2</sub>: 22 mm

Ø D<sub>3</sub>: 28,4 mm

L<sub>1</sub>: 36 mm

## Descriere tehnică

Ø D <sub>2</sub>	22 mm
Ø D <sub>3</sub>	28,4 mm
Orificiu pentru canalul de răcire	Cu posibilitate de închidere
Lungime activă dimensiune A	65 mm
L <sub>1</sub>	36 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	6 mm
Suport	SK 40 scurt
Normă pentru suport	DIN 69871
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

## Accesorii

Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime,cu orificii ale canalului de răcire Ø d / Ø D1 20/6 mm	302414 20/6
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 Recomandat pentru con ISO 40 SK	308830 40
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40

Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm	354236 6-9
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Șurub de tragere Mazak, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm	354235 6-9
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 16/6 mm	302412 16/6
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 3°, cu amortizare de vibrații Ø d / Ø D1 20/6 mm	302415 20/6
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 20/6 mm	302410 20/6
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308720 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 20/6 mm	302412 20/6
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 20/6 mm	302416 20/6
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Placă de ecranare pentru bobină SU1 Pentru Ø de prindere 6-12 mm	354240 6-12
Suport de bază pentru portscule pentru SK Pentru con tip 40 SK	354225 40
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) Recomandat pentru con ISO 40 SK	308820 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 16/6 mm	302410 16/6
Șurub de tragere Hurco 45° cu alezaj și ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 Recomandat pentru con ISO 40 SK	308812 40
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 Recomandat pentru con ISO 40 SK	308810 40