

Garant

Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB cu orificii ale canalului de răcire, SK 50 A = 100, Ø de strângere D1: 20mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	300341 20
GTIN	4045197762825
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

GARANT –

Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!). Calitatea echilibrării G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Cu orificii ale canalului de răcire cu închidere.**Aplicație:**

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	100 mm
Ø exterior D	52 mm
Ø de prindere D ₁	20 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	20
Suport	SK 50 A = 100
Standard	DIN 6359

Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Orificiu pentru canalul de răcire	Cu posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Șurub de tragere 90°etașat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragere 45°etașat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragere etașat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Șurub de tragere 90°etașat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragere special fără filet interioaretașat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Șurub de tragere 60°etașat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Șurub de tragere 45°etașat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 20 mm	309900 20