

**Garant**

**Portsculă cu strângere rapidă conică la 3°, SK 40 A = 80, Ø de strângere D1: 3mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	302352 3
GTIN	4045197762665
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).
- Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
- Design de proiectare extra subțire (contur 3°).

**Aplicație:**

- Mai ales pentru execuția sculelor și a matrițelor.
- În cazurile în care portscula necesită profil rigidizat.
- Pentru fixarea sculelor cu toleranța părții de prindere în h6.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806. Cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835. Extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410, Ref. 12/3 și 12/4. Unități de fretare compacte Cod 354210 – 304450.

**Notă:**

Nu este posibilă ajustarea pe lungime!

**Descriere tehnică**

Ø exterior D	14 mm
Lungime activă dimensiune A	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	9 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	3 mm

Suport	SK 40 A = 80
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

## Accesorii

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
	308795 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
---------------------------	------------

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308801 40
-----------

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308650 40
-----------

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308630 40
-----------

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308802 40
-----------

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40

308700 40
-----------

Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 40

354225 40
-----------

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308660 40
-----------

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308806 40
-----------

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308785 40
-----------

Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40

308640 40
-----------

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308625 40
-----------

Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M

308670 40M
------------

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

308830 40
-----------

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 12/3 mm

302410 12/3
-------------