

Garant

**Portsculă pentru freză cu alezaj Forma ADB cu canal de răcire, SK 40 A = 120,
Ø dornului d1: 27mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	301035 27
GTIN	4045197762870
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Coda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificade.
- Serie scurtă.
- Suprafață de contact a manșonului mărită.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
- Cu 4 orificii ale canalului de răcire.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840. Șuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	120 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	27
Lungimea dornului de frezare L ₄	21 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	27

Ø dornului d ₁	27 mm
Ø exterior D	50 mm
Ø de prindere D ₁	27 mm
Suport	SK 40 A = 120
Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

Accesorii

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 40 mm	309860 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 27 mm	309860 27
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
	308630 40

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308795 40

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308660 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308802 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308790 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308620 40

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308635 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40

308820 40

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308625 40

Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M

308670 40M

Cheie specială Pentru Ø dornului 40 mm

309840 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

308830 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308765 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308615 40

Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40

308600 40

Cheie specială Pentru Ø dornului 27 mm

309840 27

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40

308700 40

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308806 40

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308610 40