

Garant

**Portsculă pentru freză cu alezaj Forma ADB cu canal de răcire, SK 40 A = 120,
Ø dornului d1: 32mm**

**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 301035 32 |
| GTIN | 4045197762887 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere**Execuție:**

- Coda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificate.
- Serie scurtă.
- Suprafață de contact a manșonului mărită.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
- Cu 4 orificii ale canalului de răcire.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840. Șuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

Descriere tehnică

| | |
|--|-------|
| Ø dornului d ₁ | 32 mm |
| Lungimea dornului de frezare L ₄ | 24 mm |
| cheie specială recomandată Cod 309840 | 32 |
| Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 32 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Ø exterior D | 78 mm |
| Lungime activă dimensiune A | 120 mm |
| Ø de prindere D ₁ | 32 mm |
| Suport | SK 40 A = 120 |
| Standard | DIN 6357 |
| Normă pentru suport | ISO 7388-1 |
| Forma | ADB |
| Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 6 μm |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |

Accesorii

| | |
|---|-----------|
| Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308765 40 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40 | 308830 40 |
| Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308795 40 |
| Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 | 308610 40 |
| Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40 | 308650 40 |
| Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40 | 308640 40 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40 | 308820 40 |
| Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308801 40 |
| | 308625 40 |

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308790 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40

308605 40

Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40

308600 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308802 40

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308806 40

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40

308700 40

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308635 40

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 32 mm

309860 32

Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M

308670 40M

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308620 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308760 40

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308660 40

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308785 40

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 40 mm

309860 40

Cheie specială Pentru Ø dornului 40 mm

309840 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308615 40

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308630 40

Cheie specială Pentru Ø dornului 32 mm

309840 32

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40

308740 40