

**Garant**

**Portsculă cu strângere rapidă conică la 3°, SK 40 A = 80, Ø de strângere D1: 5mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	302352 5
GTIN	4045197762696
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).
- Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
- Design de proiectare extra subțire (contur 3°).

**Aplicație:**

- Mai ales pentru execuția sculelor și a matrițelor.
- În cazurile în care portscula necesită profil rigidizat.
- Pentru fixarea sculelor cu toleranța părții de prindere în h6.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806. Cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835. Extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410, Ref. 12/3 și 12/4. Unități de fretare compacte Cod 354210 – 304450.

**Notă:**

Nu este posibilă ajustarea pe lungime!

**Descriere tehnică**

Ø de prindere D <sub>1</sub>	5 mm
Lungime activă dimensiune A	80 mm
Ø exterior D	16 mm
Ø D <sub>2</sub>	11 mm

Suport	SK 40 A = 80
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

## Accesorii

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 40	354225 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40