

Garant

**Portsculă pentru freză cu alezaj Forma ADB cu canal de răcire, SK 50 A = 120,
Ø dornului d1: 22mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	301135 22
GTIN	4045197762917
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Coda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificat.
- Serie scurtă.
- Suprafață de contact a manșonului mărită.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
- Cu 4 orificii ale canalului de răcire.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840. Șuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

Descriere tehnică

Lungimea dornului de frezare L ₄	19 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	22
Lungime activă dimensiune A	120 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	22

Ø exterior D	48 mm
Ø dornului d ₁	22 mm
Ø de prindere D ₁	22 mm
Suport	SK 50 A = 120
Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

Accesorii

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Cheie specială Pentru Ø dornului 22 mm	309840 22
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 50 mm	309860 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
	308785 50

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50

308830 50

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50

308820 50

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308660 50

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308765 50

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 22 mm

309860 22

Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50

308600 50

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308620 50

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308615 50

Cheie specială Pentru Ø dornului 50 mm

309840 50

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308650 50

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50

308740 50