

Garant

Portsculă pentru freză cu alezaj Forma ADB cu canal de răcire, SK 50 A = 120, Ø dornului d1: 32mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	301135 32
GTIN	4045197762931
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Coda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificate.
- Serie scurtă.
- Suprafață de contact a manșonului mărită.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
- Cu 4 orificii ale canalului de răcire.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840. Șuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	120 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	32
Ø exterior D	78 mm
Ø dornului d ₁	32 mm

Lungimea dornului de frezare L ₄	24 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	32
Ø de prindere D ₁	32 mm
Suport	SK 50 A = 120
Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

Accesorii

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
	308820 50

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1
(fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO
50

308765 50

Cheie specială Pentru Ø dornului 32 mm

309840 32

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO
50

308785 50

Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50

308640 50

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308660 50

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru
con ISO 50

308605 50

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 32 mm

309860 32

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO
50

308795 50

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con
ISO 50

308620 50

Cheie specială Pentru Ø dornului 50 mm

309840 50

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 50 mm

309860 50

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO
50

308760 50