

Garant**Portsculă cu strângere rapidă conică la 3°, SK 40 A = 120, Ø de strângere D1: 5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302356 5
GTIN	4045197762726
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).
- Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
- Design de proiectare extra subțire (contur 3°).

Aplicație:

- Mai ales pentru execuția sculelor și a matrițelor.
- În cazurile în care portscula necesită profil rigidizat.
- Pentru fixarea sculelor cu toleranța părții de prindere în h6.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806. Cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835. Extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410, Ref. 12/3 și 12/4. Unități de fretare compacte Cod 354210 – 304450.

Notă:

Nu este posibilă ajustarea pe lungime!

Descriere tehnică

Ø exterior D	16 mm
Ø D ₂	11 mm
Ø de prindere D ₁	5 mm
Lungime activă dimensiune A	120 mm

Suport	SK 40 A = 120
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Suport de bază pentru portscule pentru SK pentru coadă conică SK 40	354225 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
	308740 40

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308660 40

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308760 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40 308615 40

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308795 40

Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 308630 40

Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40 308640 40

Unitate de fretare compactă Tip SU1 354210 SU1

Șurub de tragere Mazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M 308670 40M

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308765 40

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308790 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40 308820 40

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mm etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308801 40

Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308785 40

Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308700 40