

Garant**Cuțit de strung pentru canelare, stânga, Mărime coadă: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273911 16
GTIN	4045197763105
Clasa articolului	21W

Descriere**Notă:**

Pentru **suporturi pe dreapta**, folosiți **plăcuțe pe dreapta**, pentru **suporturi pe stânga**, folosiți **plăcuțe pe stânga**.

Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	279815 13
Mărime coadă	16 mm
Lățimea funcțională L ₄	20,2 mm
Lungime cap L ₁	21,4 mm
Lungimea totală L	125 mm
Lungime liberă	1,2 mm
Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub de strângere Tip 13	279815 13
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500