

Garant**Cuțit de strung pentru canelare, stânga, Mărime coadă: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273911 25
GTIN	4045197763129
Clasa articolului	21W

Descriere**Notă:**

Pentru **suporturi pe dreapta**, folosiți **plăcuțe pe dreapta**, pentru **suporturi pe stânga**, folosiți **plăcuțe pe stânga**.

Descriere tehnică

Lungime cap L ₁	21,4 mm
Mărime coadă	25 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	279815 13
Lungimea totală L	150 mm
Lungime liberă	1,2 mm
Lățimea funcțională L ₄	30,2 mm
Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub de strângere Tip 13	279815 13
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500