

Garant**Bară de alezat, stânga, Ø cozii DS: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273915 25
GTIN	4045197763167
Clasa articolului	21W

Descriere**Notă:**

Pentru **suporturi pe dreapta**, folosiți **plăcuțe pe stânga**, pentru **suporturi pe stânga**, folosiți **plăcuțe pe dreapta**.

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{min}	30,5 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	279815 13
Înălțimea plăcuței L_2	11,5 mm
Lungimea totală L	250 mm
Decalaj central L_3	17,5 mm
Ø cozii D_s	25 mm
Domeniu de utilizare	degajare radială pe interior
Tip de utilizare	stânga
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
--	-------------

Șurub de strângere Tip 13	279815 13
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500