

**Garant****Bucșe intermediare crestate cu răcire cu răcire, Ø 32 mm, Ø de strângere D1: 6mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 302175 6      |
| GTIN               | 4045197763242 |
| Clasa articolului  | 31G           |

**Descriere****Execuție:**

**Cu fante pentru canale de răcire.**

**Aplicație:**

- Pentru găurire, alezare, frezare și ascuțirea sculelor.
- Flexibilitate maximă datorită reducerii diametrului de prindere.
- Momentul maxim de rotație garantează volume mai mari de așchiere decât la o așchiere directă.
- Concentricitate  $\pm 5 \mu\text{m}$  (precizie a sistemului la  $3 \times D$ ).
- Concentricitate  $\pm 2 \mu\text{m}$  (pentru reducere).
- Se utilizează pe toate mandrinele hidraulice disponibile în comerț.

**Adaptat pentru:**

Mandrină hidraulică cu Ø de strângere de 32 mm.

**Descriere tehnică**

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Lungimea totală L            | 63,5 mm         |
| Ø D                          | 32 mm           |
| Ø de prindere D <sub>1</sub> | 6 mm            |
| Caracteristici nume produs   | Ø 32 mm         |
| Concentricitate sistem       | 5 $\mu\text{m}$ |

Tip produs

Adaptor de reducere