

**Bucșă elastică ER, ER 11, Ø nominal de strângere d: 3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	308918 3
GTIN	4045197763778
Clasa articolului	32Z

Descriere**Execuție:**

Complet călite și rectificate. Lustruite.

Notă:

Fiecare gamă de Ø de strângere este cu până la 0,5 mm mai mică.

Descriere tehnică

Ø nominal de strângere d	3 mm
Suport	ER 11
Standard	ISO 15488-A
Concentricitate	≤ 10 µm
Tip	4008E
Ø exterior D	11,3 mm
Lungimea totală L	18 mm
Tip produs	Bucșă elastică

