

**Garant****CNMG 190624, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	250176 HB7020
GTIN	4045197764072
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CNMG 190624 HB7020 Categorie: HB7020

Sfărâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 8 mmAvans  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 350 m/min**Descriere tehnică**

Sfărâmător de așchii	SM
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 8 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 350 m/min
Avans $f$	0,2 - 0,5 mm/rot
Categorie	HB7020
Rază la colț	2,4 mm

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 190624
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire