

Garant
CNMG 190616, Categorie: HB7020


Date comandă

Numărul de comandă	250341 HB7020
GTIN	4045197764096
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 190616 HB7020 Categorie: HB7020

Sfărâmător de aşchii: SG

 Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 8 mm

 Avans f : 0,25 - 0,6 mm/rot

 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 300 m/min

Descriere tehnică

Categorie	HB7020
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 8 mm
Aplicația principală	P
Rază la colț	1,6 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de aşchii	SG

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 300 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 190616
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire