

Garant
CNMG 190624, Categorie: HB7020


Date comandă

Numărul de comandă	250343 HB7020
GTIN	4045197764102
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 190624 HB7020 Categorie: HB7020

Sfărâmător de aşchii: SG

 Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 8 mm

 Avans f : 0,25 - 0,6 mm/rot

 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 300 m/min

Descriere tehnică

Categorie	HB7020
Aplicația principală	P
Sfărâmător de aşchii	SG
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	2,4 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 300 m/min
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot

Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 8 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 190624
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire