

Garant
SNMG 150616, Categorie: HB7020


Date comandă

Numărul de comandă	251332 HB7020
GTIN	4045197764195
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 150616 HB7020 Rază la colț: 1,6 mm

Categorie: HB7020

Sfărâmător de așchii: SG

Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 9 mm

Avans f : 0,25 - 0,8 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 300 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	1,6 mm
Avans f	0,25 - 0,8 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 9 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicația principală	P
Sfărâmător de așchii	SG
Categorie	HB7020

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 300 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 150616
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire