

Garant**Burghiu în trepte HSS, TiAlN, Ø tăişurilor: 12-20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	118324 12-20
GTIN	4045197764379
Clasa articolului	11C

Descriere**Execuție:**

Cu burghiu de centrare cilindric, dimensiunile Ø marcate în canal. Coadă cu 3 suprafețe de prindere.

Burghiu în trepte, cu spiră pentru evacuarea optimă a așchiilor și acoperire de înaltă performanță pentru rezistență ridicată la uzură.

Aplicație:

Găurire și debavurare, grosime maximă a materialului = înălțimea treptelor (consultați tabelul).

Descriere tehnică

Trepte de găurire cu increment de	1 mm
Înălțimea treptelor	4 mm
Lungimea totală	75 mm
Ø cozii	9 mm
Ø tăişului D _c	12 - 20 mm
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	HSS
Standard	Normă de fabricație
Coadă tip	Coadă cu trei suprafețe de prindere
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghie în trepte

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		