

Garant
Burghiu în trepte HSS, TiAlN, Ø tăişurilor: 20-30mm

Date comandă

Numărul de comandă	118324 20-30
GTIN	4045197764386
Clasa articolului	11C

Descriere
Execuție:

Cu burghiu de centrare cilindric, dimensiunile Ø marcate în canal. Coadă cu 3 suprafețe de prindere.

Burghiu în trepte, cu spiră pentru evacuarea optimă a așchiilor și acoperire de înaltă performanță pentru rezistență ridicată la uzură.

Aplicație:

Găurire și debavurare, grosime maximă a materialului = înălțimea treptelor (consultați tabelul).

Descriere tehnică

Lungimea totală	88 mm
Înălțimea treptelor	4 mm
Trepte de găurire cu increment de	1 mm
Ø cozii	12 mm
Ø tăişului D _c	20 - 30 mm
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	HSS
Standard	Normă de fabricație
Coadă tip	Coadă cu trei suprafețe de prindere
Inel colorat	fără

Tip produs

Burghie în trepte

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		