



## Suport pentru randalinare stânga, Mărime coadă: 12mm



### Date comandă

Numărul de comandă	290001 12
GTIN	4030741659676
Clasa articolului	29H

### Descriere

#### Execuție:

#### Muchia superioară a suportului = înălțimea vârfurilor

Știft filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de așezare.

Știftit de rulare din carbură pentru o rezistență mai mare la uzură.

**Click-Pin:** Pentru schimbarea rapidă și fără probleme a randalinei.

### Descriere tehnică

Gamă de fixare	3 - 50 mm
Pentru lățime moletă b	4 mm
Înălțime coadă	12 mm
Pentru Ø gaură moletă d <sub>2</sub>	4 mm
Lățime coadă	12 mm
Pentru Ø moletă d <sub>1</sub>	10 mm
Pentru Ø moletă d <sub>1</sub>	15 mm
Știft de rulare	299910 1
Pentru profil randalinat	RAA 1×AA
Pentru profil randalinat	RBR 1×BL
Pentru profil randalinat	RGE30° 1×GV30°
Pentru profil randalinat	RBL 1×BR

Pentru profil randalinat	RGV30° 1×GE30°
Tip produs	Sculă de randalinat

---

## Accesorii

Știft de rulare din carburăCarbură Tip 1	299910 1
--	----------