



Suport pentru randalinare Universal, Mărime coadă: 20mm



Date comandă

Numărul de comandă	290004 20
GTIN	4030741317507
Clasa articolului	29H

Descriere

Execuție:

Muchia superioară a suportului = înălțimea vârfurilor

Știft filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de așezare.

Știft de rulare din carbură pentru o rezistență mai mare la uzură.

Click-Pin: Pentru schimbarea rapidă și fără probleme a randalinei.

Structură modulară: Utilizat universal atât ca execuție pe dreapta, cât și pe stânga.

Descriere tehnică

Pentru Ø moletă d_1	20 mm
Pentru Ø moletă d_1	25 mm
Știft de rulare	299910 4
Pentru Ø gaură moletă d_2	6 mm
Pentru lățime moletă b	8 mm
Înălțime coadă	20 mm
Gamă de fixare	8 - 200 mm
Lățime coadă	20 mm
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Pentru profil randalinat	RGE30° 1×GV30°
Pentru profil randalinat	RBR 1×BL

Pentru profil randalinat	RBL 1×BR
Pentru profil randalinat	RAA 1×AA
Pentru profil randalinat	RGV30° 1×GE30°
Tip produs	Sculă de randalinat

Accesorii

Știft de rulare din carburăCarbură Tip 4	299910 4
--	----------