



## Suport pentru randalinare Universal, Mărime coadă: 25mm



### Date comandă

Numărul de comandă	290004 25
GTIN	4030741317514
Clasa articolului	29H

### Descriere

#### Execuție:

#### Muchia superioară a suportului = înălțimea vârfulor

Știft filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de așezare.

Știftit de rulare din carbură pentru o rezistență mai mare la uzură.

**Click-Pin:** Pentru schimbarea rapidă și fără probleme a randalinei.

**Structură modulară: Utilizat universal atât ca execuție pe dreapta, cât și pe stânga.**

### Descriere tehnică

Lățime coadă	20 mm
Pentru Ø moletă d <sub>1</sub>	25 mm
Pentru Ø moletă d <sub>1</sub>	20 mm
Gamă de fixare	8 - 200 mm
Pentru lățime moletă b	8 mm
Înălțime coadă	20 mm
Pentru Ø gaură moletă d <sub>2</sub>	6 mm
Știft de rulare	299910 4
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Pentru profil randalinat	RGE30° 1×GV30°

Pentru profil randalinat	RBR 1×BL
Pentru profil randalinat	RBL 1×BR
Pentru profil randalinat	RAA 1×AA
Pentru profil randalinat	RGV30° 1×GE30°
Tip produs	Sculă de randalinat

## Accesorii

Știft de rulare din carburăCarbură Tip 4	299910 4
--	----------