



Suport pentru randalinare Universal, Mărime coadă: 12mm



Date comandă

Numărul de comandă	290010 12
GTIN	4030741657849
Clasa articolului	29H

Descriere

Execuție:

Știft filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de așezare.

Știft de rulare din carbură pentru o rezistență mai mare la uzură.

Structură modulară: Utilizare universală atât ca execuție pe dreapta, cât și pe stânga.

Descriere tehnică

Înălțime coadă	12 mm
Pentru lățime moletă b	4 mm
Pentru \varnothing gaură moletă d_2	4 mm
Gamă de fixare	3 - 25 mm
Știft de rulare	299910 5
Pentru \varnothing moletă d_1	10 mm
Lățime coadă	12 mm
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Pentru profil randalinat	RAA 2×AA
Pentru profil randalinat	RBR 2×BL
Pentru profil randalinat	RBL 2×BR
Pentru profil randalinat	RGE30° BL/BR30°

Pentru profil randalinat	RGE45° BL/BR45°
Tip produs	Sculă de randalinat

Accesorii

Știft de rulare din carburăCarbură Tip 5	299910 5
--	----------