



Suport pentru randalinare Universal, Mărime coadă: 16mm



Date comandă

Numărul de comandă	290010 16
GTIN	4030741324437
Clasa articolului	29H

Descriere

Execuție:

Știft filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de așezare.

Știft de rulare din carbură pentru o rezistență mai mare la uzură.

Structură modulară: Utilizare universală atât ca execuție pe dreapta, cât și pe stânga.

Descriere tehnică

Gamă de fixare	6 - 60 mm
Știft de rulare	299910 6
Lățime coadă	16 mm
Înălțime coadă	16 mm
Pentru \varnothing gaură moletă d_2	4 mm
Pentru lățime moletă b	6 mm
Pentru \varnothing moletă d_1	15 mm
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Pentru profil randalinat	RAA 2×AA
Pentru profil randalinat	RBR 2×BL
Pentru profil randalinat	RBL 2×BR
Pentru profil randalinat	RGE30° BL/BR30°

Pentru profil randalinat	RGE45° BL/BR45°
Tip produs	Sculă de randalinat

Accesorii

Știft de rulare din carburăCarbură Tip 6	299910 6
--	----------