



Suport pentru randalinare Universal, Mărime coadă: 25mm



Date comandă

Numărul de comandă	290020 25
GTIN	4030741471650
Clasa articolului	29H

Descriere

Execuție:

Știft filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de așezare.

Știft de rulare din HM pentru o rezistență mai mare la uzură.

Structură modulară: Aplicabil universal atât ca execuție pe dreapta, cât și pe stânga.

- Presiune minimă, piesa de prelucrat și mașina sunt supuse unei solicitări mai mici.
- Ax sincron pentru reglarea simplă a suporturilor de randalină și a înălțimii vârfulor.
- Extinderea posibilităților de lucru este posibilă prin rotirea suporturilor de randalină.
- Fălci de randalină pot fi înlocuite până la guler (setul de fălci se livrează la cerere).

Notă:

La utilizarea unui \varnothing de 25 mm al randalinei, domeniul de lucru se extinde la 0 mm - 65 mm.

Descriere tehnică

Știft de rulare	299910 8
Pentru lățime moletă b	8 mm
Lățime coadă	25 mm
Gamă de fixare	3,5 - 65 mm
Pentru \varnothing moletă d_1	25 mm
Pentru \varnothing moletă d_1	20 mm

Înălțime coadă	25 mm
Pentru Ø gaură moletă d ₂	6 mm
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Pentru profil randalinat	RAA 2×AA
Pentru profil randalinat	RBL 2×BR
Pentru profil randalinat	RGE45° BL/BR45°
Pentru profil randalinat	RGE30° BL/BR30°
Pentru profil randalinat	RBR 2×BL
Tip produs	Sculă de randalinat