



ECO Suport pentru randalinare Universal, Mărime coadă: 16 mm



Date comandă

Numărul de comandă	290035 16
GTIN	4030741007880
Clasa articolului	29I

Descriere

Execuție:

Utilizare convențională.

Notă:

Înălțimea vârfulor trebuie să fie reglată.

Pentru profil randalinat: RGV30° 1×GE30°

Pentru Ø moletă d₁: 20 mm

Pentru lățime moletă b: 8 mm

Pentru Ø gaură moletă d₂: 6 mm

Gamă de fixare: 15 - 200 mm

Știft de rulare: 299911 1

Descriere tehnică

Știft de rulare	299911 1
Pentru Ø gaură moletă d ₂	6 mm
Pentru lățime moletă b	8 mm
Gamă de fixare	15 - 200 mm
Pentru Ø moletă d ₁	20 mm
Înălțime coadă	16 mm
Lățime coadă	16 mm
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Pentru profil randalinat	RBL 1×BR

Pentru profil randalinat	RAA 1×AA
Pentru profil randalinat	RGE30° 1×GV30°
Pentru profil randalinat	RBR 1×BL
Pentru profil randalinat	RGV30° 1×GE30°
Tip produs	Sculă de randalinat

Accesorii

Știft de rulare HSS	290300
Știft de rulare HSS HSS Tip 1	299911 1
Set de suporturi pentru randalinare ECO Tip SET	290050 SET