



Suport pentru randalinare Universal, Mărime coadă: 16mm



Date comandă

Numărul de comandă	290210 16
GTIN	4030741409523
Clasa articolului	29H

Descriere

Execuție:

Structură modulară: aplicabil universal atât ca execuție pe dreapta, cât și pe stânga.

Știft pentru rolă din carbură pentru sporirea rezistenței la uzură.

Reglare rapidă a sculei cu ajutorul șurubului de ajustare.

Avantaj:

- **Vibrații reduse**
- **Scala de reglare și axul sincron pentru reglarea \varnothing piesei.**
- **Timp de reglare redus și astfel și costuri reduse ale piesei.**
- **Corectarea unghiului de așezare a randalinelor.**
- **Rezistență ridicată la uzură datorită suprafeței cu călire specială.**
- **Pentru viteze mai mari de alimentare și de așchiere.**

Descriere tehnică

Înălțime coadă	16 mm
Gamă de fixare	3 - 50 mm
Lățime coadă	16 mm
Bucșă din carbură, șaibă de acoperire, șurub	299920 5
Pentru \varnothing gaură moletă d_2	8 mm
Pentru \varnothing moletă d_1	15 mm
Pentru lățime moletă b	4 mm

Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Pentru profil randalinat	RGE30° 2×AA
Pentru profil randalinat	RGE45° BL/BR15°
Tip produs	Sculă de randalinat

Accesorii

Kit piese de schimb (3 piese), bucă din carbură, șaibă de acoperire, șurub Tip 5	299920 5
--	----------