




Set de suporturi pentru randalină, Mărime coadă: 12mm



Date comandă

Numărul de comandă	290219 12
GTIN	4030741656873
Clasa articolului	29H

Descriere

Execuție:

Structură modulară: aplicabil universal atât ca execuție pe dreapta, cât și pe stânga.

Știft pentru rolă din HM pentru o rezistență mai mare la uzură.

Reglare rapidă a sculei cu ajutorul șurubului de ajustare.

Conținut:

Câte 1 suport pentru randalină Cod 290200 și Cod 290210: Ref. 12

Câte 2 randaline Cod 290261: Ref. 15×4/0,5; 15×4/0,6; 15×4/0,8

Câte 1 randalină Cod 290276 și Cod 290281: Ref. 15×4/0,5; 15×4/0,6; 15×4/0,8

Descriere tehnică

Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Pentru profil randalinat	RBR45° 1×BL15°
Pentru profil randalinat	RBL45° 1×BR15°
Pentru profil randalinat	RBR30° 1×AA
Pentru profil randalinat	RBL30° 1×AA
Pentru profil randalinat	RAA 1×BR30°

Pentru profil randalinat	RAA 1×BL30°
Pentru profil randalinat	RGE30° 2×AA
Pentru profil randalinat	RGE45° BL/BR45°
Tip produs	Sculă de randalinat

Accesorii

Suport de randalină Universal Mărime coadă 10 mm	290200 10
Role din carbură PM Ø moletă d1 × lățime moletă b / pas de divizare 15X4/0,8 mm	290276 15X4/0,8
Suport pentru randalinare Universal Mărime coadă 12 mm	290210 12
Role din carbură PM Ø moletă d1 × lățime moletă b / pas de divizare 15X4/0,6 mm	290276 15X4/0,6
Role din carbură PM Ø moletă d1 × lățime moletă b / pas de divizare 15X4/0,5 mm	290276 15X4/0,5
Suport pentru randalinare Universal Mărime coadă 10 mm	290210 10
Suport de randalină Universal Mărime coadă 12 mm	290200 12
Role din carbură PM Ø moletă d1 × lățime moletă b / pas de divizare 15X4/0,6 mm	290261 15X4/0,6
Role din carbură PM Ø moletă d1 × lățime moletă b / pas de divizare 15X4/0,5 mm	290261 15X4/0,5
Role din carbură PM Ø moletă d1 × lățime moletă b / pas de divizare 15X4/0,8 mm	290261 15X4/0,8