



Set de suporturi pentru randalină, Mărime coadă: 20mm



Date comandă

Numărul de comandă	290219 20
GTIN	4030741656903
Clasa articolului	29H

Descriere

Execuție:

Structură modulară: aplicabil universal atât ca execuție pe dreapta, cât și pe stânga.

Știft pentru rolă din HM pentru o rezistență mai mare la uzură.

Reglare rapidă a sculei cu ajutorul șurubului de ajustare.

Conținut:

Câte 1 suport pentru randalină Cod 290200 și Cod 290210: Ref. 20

Câte 1 randalină Cod 290276 și Cod 290281: Ref. 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5

Câte 2 randaline Cod 290261: Ref. 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5

Descriere tehnică

Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Pentru profil randalinat	RBR45° 1×BL15°
Pentru profil randalinat	RBL45° 1×BR15°
Pentru profil randalinat	RBR30° 1×AA
Pentru profil randalinat	RBL30° 1×AA
Pentru profil randalinat	RAA 1×BR30°

Pentru profil randalinat	RAA 1×BL30°
Pentru profil randalinat	RGE30° 2×AA
Pentru profil randalinat	RGE45° BL/BR45°
Tip produs	Sculă de randalinat

Accesorii

Suport pentru randalinare Universal Mărime coadă 16X mm	290210 16X
Role din carbură PM Ø moletă d1 × lățime moletă b / pas de divizare 25X6/1,0 mm	290261 25X6/1,0
Role din carbură PM Ø moletă d1 × lățime moletă b / pas de divizare 25X6/0,8 mm	290261 25X6/0,8
Suport de randalină Universal Mărime coadă 20 mm	290200 20
Role din carbură PM Ø moletă d1 × lățime moletă b / pas de divizare 25X6/1,0 mm	290276 25X6/1,0
Role din carbură PM Ø moletă d1 × lățime moletă b / pas de divizare 25X6/1,5 mm	290261 25X6/1,5
Role din carbură PM Ø moletă d1 × lățime moletă b / pas de divizare 25X6/1,5 mm	290276 25X6/1,5
Suport pentru randalinare Universal Mărime coadă 20 mm	290210 20
Role din carbură PM Ø moletă d1 × lățime moletă b / pas de divizare 25X6/0,8 mm	290276 25X6/0,8