



## Suport de randalină ECO dreapta, Mărime coadă: 12 mm



### Date comandă

Numărul de comandă	290238 12
GTIN	4030741290466
Clasa articolului	29H

### Descriere

#### Execuție:

Știfturi filetate amplasate în suport pentru corectarea unghiului de așezare.

Pentru profil randalinat: RGE30° 2×AA

Pentru Ø moletă d<sub>1</sub>: 15 mm

Pentru lățime moletă b: 4 mm

Pentru Ø gaură moletă d<sub>2</sub>: 8 mm

Gamă de fixare: 3 - 50 mm

Bucșă din carbură, șaibă de acoperire, șurub: 299920 4

### Descriere tehnică

Înălțime coadă	12 mm
Gamă de fixare	3 - 50 mm
Lățime coadă	12 mm
Bucșă din carbură, șaibă de acoperire, șurub	299920 4
Pentru Ø gaură moletă d <sub>2</sub>	8 mm
Pentru Ø moletă d <sub>1</sub>	15 mm
Pentru lățime moletă b	4 mm
Pentru profil randalinat	RGE45° BL/BR15°
Pentru profil randalinat	RGE30° 2×AA

Tip produs

Sculă de randalinat

---

**Accesorii**

Știft HSS de rulare cu suprafață plană

290306

Știft de rulare HSS HSS Tip 4

299911 4