



Suport de randalină ECO Universal, Mărime coadă: 20 mm



Date comandă

Numărul de comandă	290241 20
GTIN	4030741303135
Clasa articolului	29H

Descriere

Execuție:

Știfturi filetate amplasate în suport pentru corectarea unghiului de așezare.

Structură modulară: Se poate utiliza universal atât ca execuție pe dreapta, cât și pe stânga.

Reglarea \varnothing de execuție cu ajutorul scalei.

Pentru profil randalinat: RGE45° BL/BR15°

Pentru \varnothing moletă d_1 : 25 mm

Pentru lățime moletă b : 6 mm

Pentru \varnothing gaură moletă d_2 : 8 mm

Gamă de fixare: 10 - 250 mm

Bucșă din carbură, șaibă de acoperire, șurub: 299920 1

Descriere tehnică

Înălțime coadă	20 mm
Gamă de fixare	10 - 250 mm
Lățime coadă	20 mm
Bucșă din carbură, șaibă de acoperire, șurub	299920 1
Pentru \varnothing gaură moletă d_2	8 mm
Pentru \varnothing moletă d_1	25 mm
Pentru lățime moletă b	6 mm

Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Pentru profil randalinat	RGE30° 2×AA
Pentru profil randalinat	RGE45° BL/BR15°
Tip produs	Sculă de randalinat

Accesorii

Kit piese de schimb (3 piese), bucă HM, șaibă de acoperire, șurub	290320
Kit piese de schimb (3 piese), bucă din carbură, șaibă de acoperire, șurub Tip 1	299920 1