


Garant**Plăcuță cu profil complet 60° interior, pe dreapta, HU7315, Pasul filetului: 0,8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	270763 0,8
GTIN	4045197765109
Clasa articolului	21J

Descriere**Execuție:**

Plăcuță cu profil complet 60° pentru filet interior conform DIN / ISO R 262 (DIN 13) clasă de toleranță 6H.

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbura
Pas filet	0,8 mm
Utilizare la interior/exterior	interior
Tip de utilizare	dreapta
Profil plăcuțe amovibile	Profil complet
Categorie	HU7315
Clasa de toleranță	DIN 13 6H
Tip de filet	MF
Tip de filet	MF-LH

Tip de filet	M-LH
Tip de filet	M
Unghi al flancurilor	60 grad
Grosime	3,6 mm
Mărimea plăcuței L	16 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru filetare prin strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	200 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	100 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	90 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	50 m/min	S
CuZn	recomandat	110 m/min	N
continuu	recomandat		
neregulat	recomandat		
întrerupt	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		