


**Garant****Plăcuță cu profil complet 60° interior, pe dreapta, HU7315, Pasul filetului: 1,25mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 270763 1,25   |
| GTIN               | 4045197765123 |
| Clasa articolului  | 21J           |

**Descriere****Execuție:**

**Plăcuță cu profil complet 60°** pentru filet interior conform DIN / ISO R 262 (DIN 13) clasă de toleranță 6H.

**Descriere tehnică**

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Materialul sculei              | Carbura        |
| Pas filet                      | 1,25 mm        |
| Tip de utilizare               | dreapta        |
| Utilizare la interior/exterior | interior       |
| Profil plăcuțe amovibile       | Profil complet |
| Categorie                      | HU7315         |
| Clasa de toleranță             | DIN 13 6H      |
| Tip de filet                   | MF             |
| Tip de filet                   | MF-LH          |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Tip de filet         | M-LH  |
| Tip de filet         | M   |
| Unghi al flancurilor | 60 grad   |
| Grosime              | 3,6 mm  |
| Mărimea plăcuței L   | 16 mm   |
| Tip produs           | Plăcuță amovibilă pentru<br>filetare prin strunjire |

### Date utilizator

|                             | Se recomandă pentru         | $V_c$     | Cod ISO |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------|---------|
| Alu Termo Pl                | recomandat                  | 200 m/min | N       |
| Aluminiu (cu așchii scurte) | recomandat                  | 100 m/min | N       |
| Alu > 10% Si                | recomandat                  | 90 m/min  | N       |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>  | indicat în anumite condiții | 50 m/min  | S       |
| CuZn                        | recomandat                  | 110 m/min | N       |
| continuu                    | recomandat                  |           |         |
| neregulat                   | recomandat                  |           |         |
| înterupt                    | recomandat                  |           |         |
| Umiditate maximă            | recomandat                  |           |         |