


**Garant**

**Plăcuță cu profil complet la 55° exterior, pe dreapta, HU7315, Număr de pași / inch: 28**

**Date comandă**

Numărul de comandă	270804 28
GTIN	4045197765192
Clasa articolului	21J

**Descriere tehnică**

Număr de pași / inch	28
Materialul sculei	Carbura
Utilizare la interior/exterior	exterior
Tip de utilizare	dreapta
Profil plăcuțe amovibile	Profil complet
Categorie	HU7315
Tip de filet	BSP
Tip de filet	BSW
Tip de filet	BSW-LH
Tip de filet	BSP-LH
Tip de filet	G

Tip de filet	G-LH
Unghi al flancurilor	55 grad
Grosime	3,6 mm
Mărimea plăcuței L	16 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru filetare prin strunjire

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	200 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	100 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	90 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	50 m/min	S
CuZn	recomandat	110 m/min	N
continuu	recomandat		
neregulat	recomandat		
întrerupt	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		