


Garant

Plăcuță cu profil complet la 55° interior, pe dreapta, HU7315, Număr de pași / inch: 19

**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 270828 19 |
| GTIN | 4045197765253 |
| Clasa articolului | 21J |

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Număr de pași / inch | 19 |
| Materialul sculei | Carbura |
| Utilizare la interior/exterior | interior |
| Tip de utilizare | dreapta |
| Profil plăcuțe amovibile | Profil complet |
| Categorie | HU7315 |
| Tip de filet | BSP-LH |
| Tip de filet | BSW |
| Tip de filet | BSW-LH |
| Tip de filet | BSP |
| Tip de filet | G |

| | |
|----------------------|--|
| Tip de filet | G-LH |
| Unghi al flancurilor | 55 grad |
| Grosime | 3,6 mm |
| Mărimea plăcuței L | 16 mm |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru filetare prin strunjire |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------|---------|
| Alu Termo Pl | recomandat | 200 m/min | N |
| Aluminiu (cu așchii scurte) | recomandat | 100 m/min | N |
| Alu > 10% Si | recomandat | 90 m/min | N |
| Ti > 850 N/mm ² | indicat în anumite condiții | 50 m/min | S |
| CuZn | recomandat | 110 m/min | N |
| continuu | recomandat | | |
| neregulat | recomandat | | |
| întrerupt | recomandat | | |
| Umiditate maximă | recomandat | | |